


# Tandemcilinder DNUT-32- -PPV-A-S6

Artikelnummer: 14707

FESTO

met regelbare eindslagbuffering aan beide kanten.  
Beschikbaar tot 2008



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 300 mm
Zuigerdiameter	32 mm
Gebaseerd op norm	ISO 6431
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	S6: warmtebestendige dichtingen max. 150 °C
Werkdruk	0,5 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-10 ... 120 °C
Dempingslengte	19 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	786 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	924 N
Soort bevestiging	met accessoires
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - informatie deksel	gespuitgiet aluminium
Materiaal - informatie dichtingen	FPM
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal