

# Zwaai aandrijving DRQ-40- -90-PPVJ-A

Artikelnummer: 150180  
Einde productie

FESTO

voor positiedetectie (magneet), met instelbare eindpositiedemping en spelingcompenserende tandwieloverbrenging.

Variant met vrij te kiezen zwaaihoek van 0 tot 89°

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Dempingshoek	96 deg
Instelbereik zwaaihoek aan beide zijden	-4 /+ 5 deg
Zwaaihoek	90 deg
Demping	Pneumatische demping, justeerbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2,5 ... 10 bar
Max. zwaai frequentie bij 6 bar	2,2 Hz
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	9 Nm
Toelaatbaar massa traagheidsmoment	0,005 kgm <sup>2</sup>
Productgewicht	2.900 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Informatie materiaal aandrijfjas	Inzetstaal
Informatie materiaal dichtingen	TPE-U(PU)