


# Precisiedebietregelaar met terugslag GRLA-1/8-PK-6-RS-B

Artikelnummer: 151171

FESTO

voor debietregelaar op de afvoer, met draaibare aansluiting.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	ontluchtingsprecisiedebietregelfunctie met terugslag
Pneumatische aansluiting 1	PK-6 met wartel
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	300 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	210 ... 290 l/min
Werkdruk	0,3 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
Toelating	Germanischer Lloyd
Inbouwpositie	willekeurig
Nominaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	455 l/min
Nominaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	320 ... 440 l/min
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	6 Nm
Productgewicht	26 g
Materiaal - informatie draadplug	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaalinfo regelschroef	Messing
Materiaalinfo draaiaansluiting	Gespuutgiet zink