

# Zwaai aandrijving DRQ-50- -270-PPV-A

Artikelnummer: 151316  
Einde productie

FESTO


voor positiedetectie (magneet), met instelbare eindpositiedemping en spelingscompenserende tandwieloverbrenging.

Variant met vrij te kiezen zwaaihoek van 181 tot 269°

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde  |
|------------------------------------|---|
| Grootte                            | 50  |
| Dempingshoek                       | 84 deg  |
| Zwaaihoek                          | 270 deg   |
| Tolerantie van de eindposities     | 6 deg   |
| Demping                            | PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar |
| Inbouwpositie                      | willekeurig   |
| Constructieve opbouw               | Tandheugel/rondsel                                    |
| Positiedetectie                    | voor naderingsschakelaar                              |
| Werkdruk                           | 2,5 ... 10 bar  |
| Max. zwaalfrequentie bij 6 bar     | 1,5 Hz  |
| Werking                            | dubbelwerkend   |
| Bedrijfsmedium                     | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]              |
| Omgevingstemperatuur               | -10 ... 60 °C   |
| Theoretisch draaimoment bij 6 bar  | 19 Nm   |
| Toelaatbaar massa traagheidsmoment | 0,016 kgm <sup>2</sup>                                |
| Productgewicht                     | 6.550 g   |
| Soort bevestiging                  | met inwendige schroefdraad                            |
| Pneumatische aansluiting           | G1/4  |
| Informatie materiaal aandrijfjas   | Inzetstaal  |
| Informatie materiaal dichtingen    | TPE-U(PU)   |