


X-insteekkoppeling QSMX-1/8T-U

Artikelnummer: 153923

FESTO

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Nominale diameter	2,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Productgewicht	4 g
Aantal uitgangen	3
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 1/8"
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 1/8"
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	PBT
Informatie materiaal demontagering	POM
Informatie materiaal slangdichting	NBR
Informatie materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij