

# Zwaai aandrijving DRQ-16- -180-PPVJ-A

Artikelnummer: 154452  
Einde productie

FESTO

voor positiedetectie (magneet), met instelbare eindpositiedemping en spelingscompenserende tandwieloverbrenging.

Variant met vrij te kiezen zwaaihoek van 91 tot 179°

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Dempingshoek	72,2 deg
Instelbereik zwaaihoek aan beide zijden	-4 /+ 4 deg
Zwaaihoek	180 deg
Demping	Pneumatische demping, justeerbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2,5 ... 10 bar
Max. zwaai frequentie bij 6 bar	2,8 Hz
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	0,5 Nm
Toelaatbaar massa traagheidsmoment	0,0002 kgm <sup>2</sup>
Productgewicht	550 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Informatie materiaal aandrijfjas	Inzetstaal
Informatie materiaal dichtingen	TPE-U(PU) NBR