



compacte cilinder DMM-32- -P-A-S20

Artikelnummer: 158555

FESTO

voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping, veel bevestigingsmogelijkheden.

Andere slaglengtes op aanvraag. Enkel in standaardslaglengtes 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 50 mm
Zuigerdiameter	32 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Profielbuis
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Doorlopende, holle zuigerstang
Werkdruk	0,6 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Aandraaimoment van de aandrijfbevestiging	9 Nm +10 %
Theoretische kracht bij 6 bar	415 N
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	415 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	415 N
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal deksel	Messing
Materiaal dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij