



Verbindingsleiding SIM-M12-3WD-2,5-NSL-PU

Artikelnummer: 159434

FESTO

voor sensoren en naderingsschakelaars.
Einde productie. Leverbaar tot 2013.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden van kabel	Kabelrups: 5 miljoen cycli, buigradius 75 mm Buigvastheid volgens Festo norm Testvoorwaarden op verzoek
Aanduiding "klaar voor gebruik"	LED groen
Schakelstatusweergave	LED geel
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	4 A
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsgraad	IP65 IP68
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Elektrische aansluiting	Haakse contactdoos / open einde M12x1 / - 5-polig / 3-aderig
Kabelmontage	3 x 0,25 mm ²
Kabeldiameter	4,5 mm
Kabellengte	2,5 m
Geleider-nominale doorsnede	0,25 mm ²
Stekker codering	A
Kleurcode draadisolatie	blauw bruin zwart
Kleur behuizing	zwart
Kleur kabelmantel	grijs
Informatie materiaal wartelmoer	Messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Informatie materiaal isolatiehuls	PVC
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PU)