

# Slede-eenheid SPZ-32-50-P-A-S6

Artikelnummer: 159765

FESTO

met doorlopende zuigerstangen en contactloze detectie.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	50 mm
Regelbaar eindpositiebereik/lengte	10 mm
Zuigerdiameter	32 mm
Soort werking aandrijf-eenheid	Sledes
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	S6: warmtebestendige dichtingen max. 150 °C
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 120 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	724 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	724 N
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	FPM
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij