


Cilinder met dubbele zuiger DPZ-10-10-P-A-S6

Artikelnummer: 159826

FESTO

met twee parallelle zuigerstangen, voor contactloze detectie, met elastische eindslagbuffering.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 mm
Regelbaar eindpositiebereik/lengte	10 mm
Zuigerdiameter	10 mm
Soort werking aandrijfeenheid	Juk
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	S6: warmtebestendige dichtingen max. 150 °C
Werkdruk	2,5 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 120 °C
Impactenergie in de eindposities	0,08 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	60 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	94 N
Alternatieve aansluitingen	zie productafbeelding
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	FPM
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij