


Compactcilinder AEVU-2"- -A-P-A

Artikelnummer: 160616

FESTO

voor contactloze detectie (magneet),
zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad.
Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Slag | 0,2 ... 1 " |
| Zuigerdiameter | 2" |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Werking | enkelwerkend drukkend |
| Zuigerstangeinde | Uitwendige schroefdraad |
| Werkdruk | 11,6 ... 145 Psi |
| Bedrijfsmedium | gefilterde perslucht |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -4 ... 176 °F |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 1.128 N 112 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 16 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 560 g |
| Massatoeslag per 10 mm slag | 15 g |
| Pneumatische aansluiting | NPT1/8-27 |
| Werkdruk [psi] | 11,6 ... 145 psi |
| Materiaal - informatie deksel | aluminum kneedlegering |
| Materiaal - informatie dynamische dichtingen | TPE-U(PU) NBR |
| Materiaal - informatie zuigerstang | hooggelegeerd staal |
| Materiaal - informatie cilinderbuis | aluminum kneedlegering |