

# Compactcilinder AEVUZ-1/2"- -A-P-A

Artikelnummer: 160630

FESTO

voor contactloze detectie (magneet),  
zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad.  
Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.  
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.  
Einde productie. Leverbaar tot 2011.

Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,2 ... 0,4 "
Zuigerdiameter	1/2"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	enkelwerkend trekkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	21,8 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag te verplaatsen massa bij 0 mm slag	42 N 8 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	2 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	87 g
Pneumatische aansluiting	UNF10-32
Werkdruk [psi]	21,8 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering