

# Compactcilinder AEVULQ-4"- -A-P-A

Artikelnummer: 160657


FESTO

voor contactloze detectie (magneet). Niet-roterend door vierkante zuigerstang. Zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad.

Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,2 ... 1 "
Zuigerdiameter	4 "
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	enkelwerkend drukkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Borging tegen rotatie/geleiding	Vierkante zuigerstang
Werkdruk	8,7 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	4.516 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	614 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	38 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	2.797 g
Massatoeslag per 10 mm slag	168 g
Pneumatische aansluiting	NPT1/4-18
Werkdruk [psi]	8,7 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering