

Compactcilinder AEVULQZ-3"- -P-A


Artikelnummer: 160665

FESTO

voor contactloze detectie (magneet). Niet-roterend door vierkante zuigerstang. Zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,2 ... 1 "
Zuigerdiameter	3"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	enkelwerkend trekkend
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Borging tegen rotatie/geleiding	Vierkante zuigerstang
Werkdruk	11,6 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	2.733 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	307 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	25 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.772 g
Massatoeslag per 10 mm slag	28 g
Pneumatische aansluiting	NPT1/8-27
Werkdruk [psi]	11,6 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering