


Normcilinder CRDSNU-16- -P-A

Artikelnummer: 160881

FESTO

corrosiebestendig, volgens DIN ISO 6432, voor contactloze detectie, in combi-uitvoering met elastische eindslagbuffering.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 ... 200 mm
Zuigerdiameter	16 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	ISO 6432
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	104 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	121 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	4,8 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	150 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: met uitwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - informatie deksel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij