

# Tandemcilinder ADVUT-100x2- -P-A



Artikelnummer: 161144

FESTO

voor contactloze detectie (magneet),  
zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad.

Bij dit product kan de flensbevestiging FUA-... slechts aan de zijde van  
het afsluitdeksel gemonteerd worden. De moer voor de  
zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.

Einde productie. Leverbaar tot 2010.



Abbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 150 mm
Zuigerdiameter	100 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Profielbuis
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	0,9 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	4.418 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	9.130 N
Soort bevestiging	naar keuze: met accessoires met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering glad geanodiseerd
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal