

# Encoderkabels

## NEBM-M12G8-E-15-S1G9-V4

Artikelnummer: 1617287

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrups
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-40 ... 75 °C
Omgevingstemperatuur	-50 ... 80 °C
Min. kabelbuigradius	100 mm
Kabelmontage	afgeschermd 3x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Kabeldiameter	8,2 mm
Kabellengte	15 m
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)