



# Terugslagventiel HGL-M5

Artikelnummer: 161779

FESTO

met dichtingsring OL.  
Beschikbaar tot 2006



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	ontgrendelbare terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet	108 l/min
Werkdruk	0,5 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	gedroogde, gefilterde perslucht gedroogde, gefilterde en geoliede perslucht
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal - informatie behuizing	Gespuitsgiet zink
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	1,5 Nm
Productgewicht	20 g
Aansluiting stuur lucht 21	M5
Materiaal - informatie draadplug	Staal
Materiaal - informatie dichtingen	NBR