


# Magneetventiel MN2H-5/2-D-02-FR-230AC

Artikelnummer: 161924

FESTO

volgens ISO 15407-1, met magneetspoelen en manuele bediening, zonder stekker.

Einde productie. Leverbaar tot 2009.



## Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde  |
|------------------------------------|---|
| Ventielfunctie                     | 5/2 monostabiel   |
| Soort bediening                    | elektrisch  |
| Breedte                            | 18 mm   |
| Normaal nominaal debiet            | 500 l/min   |
| Werkdruk                           | 3 ... 10 bar  |
| Constructieve opbouw               | Zuigerschuif  |
| Soort reset                        | mechanische veer  |
| Beschermingsgraad                  | IP65  |
| Nominale diameter                  | 6 mm  |
| Rastermaat                         | 19 mm   |
| Ontluchtingsfunctie                | regelbaar   |
| Afdichtingsprincipe                | zacht   |
| Inbouwpositie                      | willekeurig   |
| Volgens norm                       | VDMA 24563  |
| Handbediening                      | met toebehoren vergrendelbaar                                       |
| Soort sturing                      | voorgestuurd  |
| Stuurlichtverzorging               | intern  |
| Stroomrichting                     | niet omkeerbaar   |
| Schakeltijd uit                    | 34 ms   |
| Schakeltijd in                     | 18 ms   |
| Spoelkarakteristieken              | 230 V AC: 60 Hz, schakelvermogen: 2 VA                              |
| Bedrijfsmedium                     | gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK   | 2   |
| Mediumtemperatuur                  | -10 ... 50 °C   |
| Omgevingstemperatuur               | -10 ... 50 °C   |
| Productgewicht                     | 160 g   |
| Elektrische aansluiting            | Stekker<br>volgens DIN 43650<br>Vorm C                              |
| Soort bevestiging                  | met doorgaande boring   |
| Aansluiting hulpstuurlicht 12/14   | aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563                          |
| Aansluiting stuurontluchting 82/84 | aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563                          |
| Pneumatische aansluiting 1         | aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563                          |
| Pneumatische aansluiting 2         | aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563                          |
| Pneumatische aansluiting 3         | aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563                          |
| Pneumatische aansluiting 4         | aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563                          |
| Pneumatische aansluiting 5         | aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563                          |
| Materiaal - informatie dichtingen  | NBR   |
| Materiaal - informatie behuizing   | gespuitgiet aluminium   |