

Geluiddemper U-M3

Artikelnummer: 163978

★ Standard-Programm

Einde productie

FESTO

Einde productie. Niet gebruiken voor nieuwe projecten. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk	0 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Geluidsdrumniveau	65 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Pneumatische aansluiting	M3
Informatie materiaal demperinzetstuk	brons
Informatie materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal - opmerking	RoHS conform