

# magneetventiel MVH-5/3E-1/8-B-VI-X

Artikelnummer: 164570

FESTO

met magneetspoel en handbediening, zonder contactdoos.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/3 ontlucht
Soort bediening	elektrisch
normaal nominaal debiet	1.000 l/min
Werkdruk	3 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	8 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Soort sturing	voorgestuurd
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Schakeltijd uit	50 ms
Schakeltijd in	40 ms
Spoeleigenschappen	24 V DC; 2,5 W
Toegelaten spanningschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat G1/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Pneumatische aansluiting 5	Aansluitplaat
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen