


magneetventiel

MVH-5/3B-1/4-B-VI-X

Artikelnummer: 164572

FESTO

met magneetspoel en handbediening, zonder contactdoos.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/3 belucht
Soort bediening	elektrisch
normaal nominaal debiet	1.600 l/min
Werkdruk	3 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	10 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Soort sturing	voorgestuurd
Stroomrichting	niet omkeerbaar
b-waarde	0,38
C-waarde	6,35 l/sbar
Schakeltijd uit	38 ms
Schakeltijd in	32 ms
Spoeleigenschappen	24 V DC: 2,5 W
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of ongeolied
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	Aansluitplaat
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen