



# reflectie-fotocel SOEG-RT-Q30-NS-S-2L

Artikelnummer: 165349  
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2020. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Meetmethode	Retroreflectieve sensor
Soort licht	infrarood
Reikwijdte	0 ... 600 mm
Omgevingstemperatuur	-25 ... 55 °C
Schakeluitgang	NPN
Schakelelementfunctie	helderschakelend
Max. schakelfrequentie	1.000 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Spanningsdaling	2 V
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Restripping	20 %
Nullaststroom	25 mA
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Stekker M8x1 3-polig
Grootte	30x30x15 mm
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Productgewicht	18 g
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Schakelstatusweergave	LED geel
Funciereservedisplay	LED groen
Instelmogelijkheden	Potentiometer
Instelbereik onderste grens	0 mm
Instelbereik bovengrens	600 mm
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 55 °C
Beschermingsgraad	IP65
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand