


Manometer MA-50-10-1/4-EN-CT

Artikelnummer: 165867

FESTO

met aanduiding in bar en psi.
Einde productie. Leverbaar tot 2010.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Meetgebied [bar]	0 ... 10 bar
Volgens norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	50
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	in-line-installatie
Bedrijfsmedium	neutrale vloeistoffen Neutrale gassen geen zuurstof geen acetyleen
Werkdruk	0 ... 10 bar
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	2,5
Beschermingsgraad	IP43
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materials in contact with media	Messing
Materiaal - informatie draadplug	vernikkeld Messing
Materiaal - informatie behuizing	ABS
Materiaal - informatie kijkvenster	PS
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	70 g