


# Uitbreidingsmodule CMGA-E1-PB

Artikelnummer: 1680827

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsbereik logica-ingang	20,4 ... 28,8 V
Nominale spanning logische voeding DC	24 V
Toegelaten bereik logicaspanning	-15% - 20%
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Nominale stroom logische voeding	$\leq 2$ A
Vermogensopname 24 V	$\leq 2,4$ W
Encoder interface ingang, functie	nee
Display	LED
Bedienelementen	Dip-schakelaar Roteerbare codeerschakelaar
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-10 ... 70 °C
Productgewicht	110 g
Afmetingen B x L x H	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
Soort bevestiging	met DIN-rail
Inbouwpositie	loodrecht vrije convectie
Busaansluiting	9-polig Sub-D
Veldbuskoppeling	Profibus DP
Max. veldbustransmissiepercentage	12 Mbit/s
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform