



Zwaaimodule DSM-32-270-P-FW-CC

Artikelnummer: 170088

FESTO

met flensas, schokdemper aan beide zijden.

Deze aandrijvingen kunnen op aanvraag met ATEX-toelating geleverd worden. De gegevens op het informatieblad over "ATEX-aanduiding", "ATEX-omgevingstemperatuur" en "CE-markering" hebben enkel betrekking op aandrijvingen met certificering.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Dempingshoek	12,5 deg
Instelbereik draaihoek	0 ... 246 deg
Draaihoek	246 deg
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Fijnafstelling	-1,5 deg
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Draaivleugel
Positiedetectie	zonder
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Max. zwaalfrequentie bij 6 bar	0,7 Hz
ATEX-aanduiding	II 2 G c T4
ATEX-omgevingstemperatuur	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-Schutz richtlijn (ATEX)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Draaimoment bij 6 bar	10 Nm
Productgewicht	1.480 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie aandrijfjas	Staal vernikkeld
Materiaal - informatie dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering