


Spanningsvoeding SPC200-PWR-AIF

Artikelnummer: 170175

FESTO

met netvoeding en aansluiting voor interface-modulen



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max stroomopname last	5 A
Max stroomopname logica	4 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Netuitvaloverbrugging van de logische spanning	10 ms
Restripping	2 %
Typische stroomverbruik plug-in module	100 mA
Toegelaten spanningsschommelingen	-5 % / +25 %
Productgewicht	82 g
Elektrische aansluiting bedrijfsspanning	Klemmenstrook 3-polig
Elektrische aansluiting AIF OUT	5-polig
Prestatiekenmerk asverbinding	2 pneumatische assen maximaal 16 digitale functie-ingangen maximaal 16 digitale functie-uitgangen
Inbouwplaats	1