


Ingestelde waarde (module)

SPC200-2AI-U

Artikelnummer: 170177

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max versterkingsfout	0,2 %
Absolute nauwkeurigheid van de referentiespanning	0,4 %
Aantal analoge ingangen	2
Resolutie	12 Bit
Ingangsfiler	Laagdoorlaatfilter 16 Hz
Ingangsspanningsbereik	0 ... 10 V
Max. belastingsstroom van de referentiespanningsbron	8 mA
Max offsetfout	1,5 mV
Min ingangsweerstand	200 kOhm
Referentiespanning	10 V
Typische stroomverbruik plug-in module	10 mA
Productgewicht	55 g
Absolute nauwkeurigheid van de omvormer	< 0,3 % FS
Niet-lineariteit	3 LSB
Elektrische aansluiting ingangen	Klemmenstrook 9-polig
Inbouwplaats	vanaf 3 opwaarts