


# Digitale I/O SPC200-DIO

Artikelnummer: 170179

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Beveiliging uitgangen	elektronisch maximale aanloopstroom 2 A over som van alle uitgangen
Beveiliging sensorvoeding	elektronisch
Responstijd uitgang	1,5 ms
Aantal digitale uitgangen	8
Aantal digitale ingangen	10
Uitvoering uitgangen	volgens IEC 61131-2 positieve logica (PNP) galvanische scheiding
Uitvoering ingangen	volgens IEC 61131-2 positieve logica (PNP) geen galvanische scheiding
Correctietijd ingangen	5 ms
Nominale bedrijfsspanning DC uitgangen	24 V
Sensorvoeding	0,5 A uit interne voeding
Stroomopname ingang	8 mA
Stroombelastbaarheid per uitgang	250 mA
Typische stroomverbruik plug-in module	50 mA
Toegelaten spanningsschommelingen uitgangen	+/- 25 %
Productgewicht	62 g
Elektrische aansluiting uitgangen	Klemmenstrook 10-polig
Elektrische aansluiting ingangen	Klemmenstrook 12-polig
Inbouwplaats	vanaf 3 opwaarts