


Ronde cilinder DSAH-63- -PPV

Artikelnummer: 172840

FESTO

met lagerdeksel voor directe montage, afsluitdeksel met
luchtaansluiting haaks op de cilinderas.

Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 500 mm
Zuigerdiameter	63 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Dempingslengte	27 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	1.682 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	1.870 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	1.137 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	43,9 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.397 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	24,8 g
Pneumatische aansluiting	M8
Informatie materiaal deksel	aluminumlegering
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal