



Drukschakelaar PEV-1/4-B-OD-CT

Artikelnummer: 175251

FESTO

Opens or closes an electrical circuit when a certain pressure value is reached. Adjustable pressure switching point, adjustable switching hysteresis. Without connector socket.

Einde productie. Leverbaar tot 2010.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toelating	CCC
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Meetgrootte	Relatieve druk
Meetmethode	Pneumatisch-elektrische drukomvormer
Werkdruk	1 ... 12 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht gefilterde, geoliede perslucht Water Minerale olie
Mediumtemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Schakelelementfunctie	Wisselaar
Max. schakelfrequentie	3 Hz
Max. schakeluitgangsspanning AC	250 V
Max. Schakeluitgangsspanning DC	125 V
Max. uitgangsstroom	5.000 mA
Elektrische aansluiting	Vorm A Stekker volgens DIN 43650 vierhoekige constructie
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische aansluiting	G1/4
Productgewicht	220 g
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering
Schakeltoestandindicator	LED geel
Instelbereik drempelwaarde	1 ... 12 bar
Beschermingsgraad	IP65