


aansluitkabel KMP1-02-II-8-5

Artikelnummer: 175656
Einde productie

FESTO

voor ventieleiland IIMP-02, kant-en-klaar gemonteerd voor 6 tot 8
ventielplaatsen, 5 m lang

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 300 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-30 ... 70 °C
Productgewicht	2.995 g
Elektrische aansluiting	40-polig Contactdoos
Kabelmontage	39 x 0,75 mm ²
Kabeldiameter	17 mm
Kabellengte	5 m
Soort bevestiging	met klembeugel
Informatie materiaal behuizing	Lichtmetalen persgietwerk
Informatie materiaal kabelmantel	PE
Informatie materiaal insteekcontact	Koperlegering verzilverd