

# Zwaai aandrijving DRQD-20- -


Artikelnummer: 175802

FESTO

configureerbaar.

Voor configuratie product vooraf in het winkelmandje leggen.

Bij dit product kunnen al naargelang de configuratie de technische gegevens van het gegevensblad en de desbetreffende accessoires afwijken.



## Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

Kenmerk	Waarde
Grootte	20
Draaihoek	1 ... 360 deg
Demping	Pneumatische demping, instelbaar Schokdemper, harde merklijn, instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandstang/rondsel
Max. aantal tussenposities	1
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Energiedoorvoer FW: flensas SD: flensasdoorvoering ZW: tapas
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
ATEX-categorie	II 2 GD
ATEX-aanduiding	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX-omgevingstemperatuur	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-Schutz richtlijn (ATEX)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Draaimoment bij 6 bar	3,1 ... 3,6 Nm
Toelaatbaar massastraagheidsmoment	0,001 ... 0,04 kgm <sup>2</sup>
Soort bevestiging	met doorgaande boring met inwendige schroefdraad naar keuze:
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - informatie aandrijfjas	Affineerstaal
Materiaal - informatie deksel	Aluminium
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	Aluminium