

Zwaaiaandrijving DRQD-32- -


Artikelnummer: 175804

FESTO

configureerbaar.

Voor configuratie product vooraf in het winkelmandje leggen.

Bij dit product kunnen al naargelang de configuratie de technische gegevens van het gegevensblad en de desbetreffende accessoires afwijken.



Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Draaihoek	1 ... 360 deg
Demping	Pneumatische demping, instelbaar Schokdemper, harde merklijn, instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandstang/rondsel
Max. aantal tussenposities	1
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Energiedoorvoer FW: flensas SD: flensasdoorvoering ZW: tapas
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
ATEX-categorie	II 2 GD
ATEX-aanduiding	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX-omgevingstemperatuur	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-Schutz richtlijn (ATEX)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Draaimoment bij 6 bar	12,5 ... 13,5 Nm
Toelaatbaar massastraagheidsmoment	0,004 ... 0,15 kgm ²
Soort bevestiging	met doorgaande boring met inwendige schroefdraad naar keuze:
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - informatie aandrijfjas	Affineerstaal
Materiaal - informatie deksel	Aluminium
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	Aluminium