


Ronde cilinder DSAQ-20- -PPV-A-Q

Artikelnummer: 176324

FESTO

Afsluitdeksel met luchtaansluiting haaks op de cilinderas, met vierkante zuigerstang.

Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 320 mm
Zuigerdiameter	20 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Borging tegen verdraaiing/geleiding	Vierkantgeleiding
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Dempingslengte	17 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	158,3 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	188,5 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	79 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	7,2 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	138 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	3,9 g
Pneumatische aansluiting	M20x1,5
Informatie materiaal deksel	aluminiumlegering
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij