

Ronde cilinder DSAG-32- -PPV-A-CT

Artikelnummer: 176458

FESTO

Afsluitdeksel met draadtap.

Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2010.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Slag | 1 ... 500 mm |
| Zuigerdiameter | 32 mm |
| Demping | PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Dempingslengte | 19 mm |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag | 415 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 483 N |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 222 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 15,4 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 312 g |
| Massatoeslag per 10 mm slag | 8,9 g |
| Pneumatische aansluiting | M26x1,5 |
| Materiaal - tip | vrij van koper en PTFE |
| Materiaal - informatie deksel | aluminum kneedlegering |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR TPE-U(PU) |
| Materiaal - informatie behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal - informatie zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |