


# Ronde cilinder DSAG-40- -PPV-Q-S2

Artikelnummer: 176484

FESTO

Afsluitdeksel met draadtap, met vierkante en doorlopende zuigerstang.  
Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 500 mm
Zuigerdiameter	40 mm
Zuigerstangschroefdraad	M12x1,25
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Dempingslengte	22 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	633 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	754 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	469 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	24 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	586 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	15,9 g
Pneumatische aansluiting	M32x2
Informatie materiaal deksel	aluminiumlegering
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal