

aansluitkabel KEA-1-25P-X

Artikelnummer: 177415

FESTO

De kabel is verkrijgbaar in lengtes van 1 tot 99 m.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Elektrische aansluiting	Contactdoos Sub-D 25-polig
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 250 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Kabeldiameter	12 mm
Kabelmontage	25x0,34
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Informatie materiaal kabelmantel	PVC
Informatie materiaal behuizing	PA
Informatie materiaal insteekcontact	Koperlegering verguld
Inbouwpositie	willekeurig