


Multipoolcontrastekker IMP1-SD-25-0,75

Artikelnummer: 18321

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toegelaten kabeldiameter	7,5 ... 15 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 300 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 250 V
Stroombelastbaarheid	10 A
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-40 ... 125 °C
Productgewicht	210 g
Aansluitingdoorsnede	0,75 mm ²
Elektrische aansluiting	Doos 25-polig
Kabelschroefkoppeling	Pg16
Soort bevestiging	met klembeugel
Materiaal - informatie behuizing	Kunststof Lichtmetalen persgietwerk
Materiaalinformatie insteekcontact	Koperlegering verzilverd