

Ronde cilinder ESAH-63- -P-A

Artikelnummer: 183288

FESTO

met lagerdeksel voor directe montage, afsluitdeksel met
luchtaansluiting haaks op de cilinderas.

Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 250 mm
Zuigerdiameter	63 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Werking	enkelwerkend drukkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	1.706 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	43,9 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.538 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	24,8 g
Pneumatische aansluiting	G3/4
Informatie materiaal deksel	aluminumlegering
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal