


Compactcilinder ADVUL-20- -P-A-CT


Artikelnummer: 183392

FESTO

voor contactloze detectie (magneet). Korteslagcilinder met een door een juk en geleidestang niet-roterende zuigerstang en een sensorgleuf voor de bevestiging van een magnetisch bediende naderingsschakelaar.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 200 mm
Zuigerdiameter	20 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Borging tegen rotatie/geleiding	Geleidingsstang met juk
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Impactenergie in de eindposities	0,14 J
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	141 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	188 N
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie flensschroef	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering