

Ventieleiland VIMP-02-1/4-4

Artikelnummer: 18566

FESTO

type 02, G1/4, met multipoolaansluiting.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	5/2 monostabiel 5/2 bistabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet	1.300 ... 1.600 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Elektrische aansturing	Multipol
Max. aantal ventielplaatsen	4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP65
Soort bediening	elektrisch
Type eiland	02
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Stuurluchtverzorging	extern intern
Ventieleilandmontage	vast raster
Stuurdruk	1,5 ... 10 bar
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen