


# aansluitkabel KMP2-03-E-X-26

Artikelnummer: 18683

FESTO

De kabel is verkrijgbaar in lengtes van 1 tot 99 m.  
Einde productie. Leverbaar tot 2012.



Exemplary representation

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	$\leq 250$ V
Bedrijfsspanningsbereik DC	$\leq 300$ V
Stroombelastbaarheid	7,5 A
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Elektrische aansluiting	Contactdoos 26-polig
Kabelmontage	26 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kabeldiameter	15 mm
Soort bevestiging	met wartelmoer
Kleurcode draadisolatie	zwarte draden met doorlopende witte nummering van 1 tot 26
Informatie materiaal dichtingen	CR licht- en oliebestendig
Informatie materiaal behuizing	Koperlegering vernikkeld
Informatie materiaal kabelmantel	PVC
Informatie materiaal insteekcontact	Koperlegering verguld