


# duoleiding KM12-DUO-M8-WDWD

Artikelnummer: 18687

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsspanningsbereik AC	$\leq 60$ V
Bedrijfsspanningsbereik DC	$\leq 75$ V
Stroombelastbaarheid	2,8 A
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-30 ... 70 °C
Elektrische aansluiting	Rechte stekker / haaks contactdoos M12x1 / M8x1 3-polig / 3-polig
Kabelmontage	3x0,25
Kabellengte	0,6 m
Kleur kabelmantel	grijs
Informatie materiaal kabelmantel	PUR