


Adapterplaat VIGP-03-7,0-4,0-LR

Artikelnummer: 18748
Einde productie

FESTO

[voor ventieleiland](#)

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	36 mm
Werkdruk	5 ... 10 bar
Bedrijfsspanningsbereik DC	24 V
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Productgewicht	570 g
Soort bevestiging aansluitplaat	met inwendige schroefdraad
Bevestigingstype ventiel	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Pneumatische aansluiting 5	G1/2