

Ascontroller SPC200/P06

Artikelnummer: 187814

FESTO

voor 1 of 2 pneumatische assen, met Interbus-aansluiting



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Samenstelling toestel	Basiseenheid voor 4 insteekeenheden Spanningsvoorzorging Seriële interface Blindplaat Interbus-interface
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Duurschokweerstand volgens DIN/EC 68 deel 2-82	getest volgens scherpptegraad 2
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP20 volgens IEC 60529
Trillingsvrij volgens DIN/EC 68 deel 2-6	getest volgens scherpptegraad 1
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C