



Magneetventiel MGTBH-5/2K-FR-110AC-NA

Artikelnummer: 188400

Einde productie

met NAMUR-gatenpatroon volgens VDE/VDI 3845.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/2 monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Breedte	35 mm
normaal nominaal debiet	400 l/min
Werkdruk	2 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	mechanische veer
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Nominale diameter	8 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Handbediening	met vergrendeling
Soort sturing	voorgestuurd
Stroomrichting	omkeerbaar
Stuurdruk	2 ... 10 bar
b-waarde	0,25
C-waarde	1,1 l/sbar
Schakeltijd uit	90 ms
Schakeltijd in	20 ms
Spoeleigenschappen	110 V AC: 50 Hz, schakelvermogen 5 VA, houdvermogen 3,7 VA 110 V AC: 60 Hz, schakelvermogen 5 VA, houdvermogen 3,7 VA
Toegelaten frequentieschommelingen	+/- 10 %
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Elektrische aansluiting	Contactdoos Schroefklem M20x1,5
Aansluiting luchtopening	intern
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 2	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat
Informatie materiaal dichtingen	NBR