


Lokale sturing DLP-VSE-3-5/3-G-DP

Artikelnummer: 188474

FESTO

voor cilinderreeks DLP.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgaande boring met accessoires
Gebruik in buitenbereik	C1 - inzetgebieden beschermt tegen regen, wind en sneeuw
Werkdruk	3 ... 8 bar
Nominale bedrijfsdruk	6 bar
Bedrijfsspanningsbereik DC	20,4 ... 28,8 V
Max stroomopname	180 mA
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 100 % condenserend
Beschermingsgraad	IP65 in gemonteerde toestand volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	1.700 g
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaalinfo schroeven	Staal verzinkt
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)