

# Ronde cilinder DSEU-10-80-P-A

Artikelnummer: 188783

FESTO

Afsluitdeksel met tapeinde en zwaailager.  
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	80 mm
Zuigerdiameter	10 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	0 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	40 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	47 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	5,5 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	2,5 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	18,9 g
Soort bevestiging	met accessoires
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij