

Ventieleiland VIFB-04-D-3-B


Artikelnummer: 18925

FESTO

type 04-B, met veldbusaansluiting, grootte 3.

Bij dit product kunnen, naargelang de configuratie de afbeeldingen, de technische gegevens van de technische fiche en de overkomstige toebehoren afwijken.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Ventiefunctie | 5/2 monostabiel 5/2 bistabiel 5/3 belucht 5/3 ontlicht 5/3 gesloten |
| Normaal nominaal debiet | 4.500 l/min |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Elektrische aansturing | Veldbus geïntegreerde sturing |
| Max. aantal ventielplaatsen | 16 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Ontluchtingsfunctie | regelbaar |
| Soort bediening | elektrisch |
| Type eiland | 04 |
| Constructieve opbouw | Zuigerschuif |
| Stuurlichtverzorging | extern intern |
| Ventieleilandmontage | modulair en uitbreidbaar |
| Schakelpositie-indicator | LED |
| Stuurdruk | 2 ... 10 bar |
| geschikt voor vacuüm | ja |
| Nominale bedrijfsspanning AC | 110 V |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |